

INTERACUMULADORES DE ACERO INOXIDABLE DE GRAN VOLUMEN



Interacumuladores de acero inoxidable de 750L a 2000L

- Material de fabricación: acero inoxidable Dúplex 2304.
- Intercambiador desmontable (excepto 750L), fabricado en acero inoxidable 316L.
- Boca de hombre de 460mm, a partir de 1000L.
- Preparado para instalación en el interior y exterior.
- No necesita de ánodo de magnesio.
- Posibilidad de añadir resistencia eléctrica.

Capacidad [l]	746	1000	1500	2000
Presión máxima	8 bar			
Temp. máxima	95°C			
Acabado exterior	Acero galvanizado lacado en gris			
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado. Densidad: 42kg/m³			
Protección acumulador	No la necesita			
Espesor aislamiento [mm]	50	50	70	70
Diámetro [mm]	950	950	1340	1340
Altura [mm]	1511	1926	1525	2025
Diagonal	1731	2080	2006	2449
Peso en vacío [kg]	129	176	295	370
Material calderín	Acero inoxidable Duplex 2304			
INTERCAMBIADOR				
Material calderín	Tubo corrugado de Acero inoxidable 316L DN25			
Superficie [m²]	2,63	3,6	4,20	5
Volumen [l]	8,76	12	13,8	16,8
Presión/Temperatura máxima	6 bar/100°C			
Caudal recomendado [l/min]*	9	10	12	15
Pérdida de carga [mca]	0,38	0,6	1,1	1,9
Potencia intercambiador [kW]**	12,6	14	16,7	20,9

*Caudal máximo: 30l/min ; ** Primario 65/45,° secundario 10/45° a caudales recomendados



A.C.S



Otras energías
renovables




Solar térmica



Caldera


Inter GV 750 COMFORT




INTERACUMULADOR :

1. Desde fuente de calor [1" M 750; 1"1/4 M 1000]
2. Hacia fuente de calor [1" M 750; 1"1/4 M 1000]
3. Entrada de agua fría [1"1/2 H]
4. Salida ACS [1"1/2 H]
5. Sonda [1/2" H]
6. Toma para resistencia [2" H]
7. Toma para recirculación [1"1/2 H]
8. Sonda [1/2" H]
9. Instrumentación [1/2" H]
10. Vaciado [1/2" H]


Inter GV 1000 COMFORT



Inter GV 1500 COMFORT



INTER GV 2000 COMFORT



INTERACUMULADOR :

1. Desde fuente de calor [1" M]
2. Hacia fuente de calor [1" M]
3. Entrada de agua fría [2" H]
4. Salida ACS [2" H]
5. Sonda [1/2" H]
6. Toma para resistencia [2" H]
7. Toma para recirculación [2" H]
8. Sonda [1/2" H]
9. Instrumentación [1/2" H]
10. Vaciado [1" H]